

Garant**Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang
División amplia, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 32/3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	215952 32/3
GTIN	4045197939852
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Máxima estabilidad gracias a plaquitas dispuestas tangencialmente.

Elevados valores de avance para un máximo volumen de arranque de virutas por unidad de tiempo gracias a una estabilidad óptima de las plaquitas en la dirección de la fuerza de arranque de virutas.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Ø de mango D_s h6	32 mm
Número de filos Z	3
Profundidad de corte máxima $a_{p\text{ máx.}}$	8 mm
Longitud total L_{tot}	200 mm
Ø de corte D_c	32 mm
Plaquita de corte adecuada	LO.U0904..
Juego tornillo para plaquita reversible	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Longitud de voladizo L_1	30 mm
Serie	Power Tang
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico

Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP