

ROLLER

Cortatubos INOX (VA) / cobre



Datos de pedido

Número de pedido	819450
GTIN	4044942020845
Clase de artículo	84A

Descripción

Ejecución:

Forma constructiva rígida para exigencias elevadas y guía del husillo estable, por medio de 2 o 4 rodillos de guía, y la precisión del alojamiento de rodillos de guía / cuchilla garantizan un funcionamiento exacto y un corte recto.

Aplicación:

Especialmente apto para cortar tubos de VA y cobre con un grosor de pared de hasta 4 mm.

Ø de la moleta: 20 mm

Moleta anchura: 5 mm

Moleta perforación: 5 mm

para Ø exterior tubo: 6 - 42 mm

Descripción técnica

Ø de la moleta	20 mm
Moleta anchura	5 mm
Moleta perforación	5 mm
para Ø exterior tubo	6 - 42 mm
Número de rodillos de guía	2
Número de moletas	1

Accesorios

Fresas interiores y exteriores para tubos	819550
Desbarbador interior / exterior de acero fino para Ø tubo de hasta 35 mm	814920 35
Desbarbador interior / exterior de acero fino para Ø tubo de hasta 54 mm	814920 54
Cuchillas de recambio	819520
Desbarbador interior / exterior de acero fino para Ø tubo de hasta 54E mm	814920 54E