

Garant

Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang División reducida, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 32/5mm



Datos de pedido

Número de pedido	215956 32/5
GTIN	4045197939937
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Máxima estabilidad gracias a plaquitas dispuestas tangencialmente.

Elevados valores de avance para un máximo volumen de arranque de virutas por unidad de tiempo gracias a una estabilidad óptima de las plaquitas en la dirección de la fuerza de arranque de virutas.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8 IP**.

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	130 mm
Plaquita de corte adecuada	LO.U0904..
Profundidad de corte máxima $a_{p\,máx.}$	8 mm
Ø de mango D_s h6	32 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Longitud de voladizo L_1	30 mm
Número de filos Z	5
Ø de corte D_c	32 mm
Serie	Power Tang

Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2