

**Fresa de achaflanado 45°, Mango Weldon, Tipo: 16****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 216625 16     |
| GTIN              | 4045197940193 |
| Clase de artículo | 220           |

**Descripción técnica**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Longitud total $L_{tot}$                            | 100 mm                |
| Número de filos Z                                   | 2                     |
| Plaquita de corte adecuada                          | SP..09T308            |
| Longitud de voladizo $L_1$                          | 32 mm                 |
| $\varnothing$ D                                     | 16 mm                 |
| $\varnothing$ achaflanado máximo $D_{m\acute{a}x.}$ | 28,8 mm               |
| $\varnothing$ de mango $D_s$ h6                     | 16 mm                 |
| Juego tornillo para plaquita reversible             | 219841 (15IP; 3,0 Nm) |
| Ejecuciones de mangos                               | Mango Weldon          |
| Ángulo de biselado hacia atrás                      | 45 grados             |
| Refrigeración interior                              | no                    |
| Tipo de producto                                    | Fresa de achaflanado  |

**Accesorios**

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado  
3,0 Nm

---

211750 3,0