



## Maleta estanca al agua "Explorer", Tipo: 4419



### Datos de pedido

Número de pedido	692930 4419
GTIN	8024482015316
Clase de artículo	64A

### Descripción

**Ejecución:**

Maleta extremadamente rígida de plástico muy resistente a los golpes, con moldes de espuma preperforados. Provista de cierre con candado n.º 085830 – 085875. Grosor de pared elevado en toda la superficie para una estabilidad elevada. Estanca a la presión y resistente a los productos químicos. Resistente a temperaturas de –33 a 90 °C. Versiones de Heavenly Delight con una ventaja de peso de aproximadamente el 30 % y una mayor resistencia en comparación con los modelos anteriores.

**Función:**

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

**Aplicación:**

Para protección, embalaje y transporte de piezas y aparatos delicados.

**Nota:**

Se suministran maletas en muchos otros tamaños, variedad de equipamiento y accesorios a petición.

### Descripción técnica

Medida interior Altura	190 mm
Medida exterior altura	212 mm
Medida interior Longitud	445 mm
Carga máxima	25 kg
Medida exterior anchura	414 mm
Número de cierres	2
Medida exterior longitud	485 mm
Peso	2,91 kg
Volumen	29,2 l
Medida interior Anchura	345 mm
Clase de protección IP	IP 67
Características del maletín	resistente a los golpes
Características del maletín	apilable
Características del maletín	apto para llevar en avión
Tipo de producto	Sistema de transporte para herramientas