




Plaquita de corte KOMET® Unisix®, BK7935, Denominación tipo W29: 50-010



Datos de pedido

Número de pedido	236910 50-010
GTIN	4047109292369
Clase de artículo	24T

Descripción

Idóneo para :

N.º 236685; 236686

Nota:

Los valores aproximativos de aplicación se refieren al KUB Trigon®.

Tipo: INOX

Código ISO plaquita de corte: WOEX 100504

Avance f en acero < 900 N/mm²: 0,2 mm/rev,

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	WOEX 100504
Denominación	50-010
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,2 mm/rev,
Clase	BK7935
Tipo	INOX
Material de corte	HM
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	160 m/min	M
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		