



## Maleta estanca al agua "Explorer", Tipo: 2712



### Datos de pedido

Número de pedido	692930 2712
GTIN	8024482010779
Clase de artículo	64A

### Descripción

#### Ejecución:

Maleta extremadamente rígida de plástico muy resistente a los golpes, con moldes de espuma preperforados. Provista de cierre con candado n.º 085830 – 085875. Grosor de pared elevado en toda la superficie para una estabilidad elevada. Estanca a la presión y resistente a los productos químicos. Resistente a temperaturas de –33 a 90 °C. Versiones de Heavenly Delight con una ventaja de peso de aproximadamente el 30 % y una mayor resistencia en comparación con los modelos anteriores.

#### Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

#### Aplicación:

Para protección, embalaje y transporte de piezas y aparatos delicados.

#### Nota:

Se suministran maletas en muchos otros tamaños, variedad de equipamiento y accesorios a petición.

### Descripción técnica

Carga máxima	15 kg
Medida exterior altura	143 mm
Medida exterior anchura	270 mm
Medida exterior longitud	316 mm
Medida interior Anchura	200 mm
Medida interior Longitud	276 mm
Número de cierres	2
Medida interior Altura	120 mm
Peso	1,3 kg
Volumen	6,6 l
Clase de protección IP	IP 67
Características del maletín	resistente a los golpes
Características del maletín	apilable
Características del maletín	apto para llevar en avión
Tipo de producto	Sistema de transporte para herramientas