

**Transpalet elevador con balanza, Capacidad de carga: 2000kg****Datos de pedido**

Número de pedido	919915 2000
GTIN	4017976021225
Clase de artículo	96D

Descripción**Ejecución:**

Bastidor y horquillas en construcción monocasco a prueba de torsión.
Balanza con intervalo de pesada 1–2000 kg, con una precisión de ± 2 kg. Graduación de 1 kg.
Indicador LCD, panel táctil con botón de encendido/apagado y botón de tara, alimentación eléctrica por 4 pilas AA de 1,5V (incluidas en el volumen de suministro).

Leyenda:

Ruedas de horquilla de poliuretano en tándem.

Ruedas orientables de poliuretano

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Lacado:

Amarillo / negro **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Anchura	540 mm
Longitud de la horquilla	1150 mm
Anchura de la horquilla	160 mm

Capacidad de carga	2000 kg
Peso	117 kg
Intervalo de elevación	85 - 205 mm
Material ruedas orientables	Poliuretano
Material ruedas de horquilla	Poliuretano tándem
Longitud	1550 mm
Balanza	sí
Color	amarillo - negro
Intervalo de pesaje	1 - 2000 kg
Cantidad de pilas contenidas	4
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081557 LR6
Clase de protección IP	IP 65
Tipo de producto	Carretilla de horquilla elevadora

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081551 LR6
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081553 LR6
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081552 LR6