

**Garant**

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa:  
10/07mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	261347 10/07
GTIN	4045197941497
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Longitud total L	100 mm
Código ISO Soporte	A10H SVLCR/L07
Anchura de cuello L <sub>4</sub>	7,5 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	7 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Tamaño de placa	7 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	9 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	22 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>mín.</sub>	12,5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27

Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Profundidad útil T	5 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento de puntas D 6,3 Par máximo 200 cNm	659905 200
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Destornillador dinamométrico con escala, asiento de puntas D 6,3 Par máximo 200 cNm	659956 200