

Garant

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa:
16/07mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	261347 16/07
GTIN	4045197941510
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Desplazamiento central L ₃	11 mm
Longitud total L	150 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	19,5 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Código ISO Soporte	A16M SVLCR/L07
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Longitud de sujeción L ₂	15 mm
Tamaño de placa	7 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Longitud de la cabeza L ₁	36 mm

Anchura de cuello L ₄	14,5 mm
Profundidad útil T	5 mm
Ø de mango D _s	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento de puntas D 6,3 Par máximo 200 cNm	659905 200
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Perfil Torx® TX6	675155 TX6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento de puntas D 6,3 Par máximo 200 cNm	659956 200