



Maleta estanca al agua "Explorer", Tipo: 3818



Datos de pedido

Número de pedido	692930 3818
GTIN	8024482008646
Clase de artículo	64A

Descripción

Ejecución:

Maleta extremadamente rígida de plástico muy resistente a los golpes, con moldes de espuma preperforados. Provista de cierre con candado n.º 085830 – 085875. Grosor de pared elevado en toda la superficie para una estabilidad elevada. Estanca a la presión y resistente a los productos químicos. Resistente a temperaturas de –33 a 90 °C.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Para protección, embalaje y transporte de piezas y aparatos delicados.

Nota:

Se suministran maletas en muchos otros tamaños, variedad de equipamiento y accesorios a petición.

Características del maletín: apto para llevar en avión

Clase de protección IP: IP 67

Medida exterior longitud: 410 mm

Medida exterior anchura: 340 mm

Medida exterior altura: 205 mm

Medida interior Longitud: 380 mm

Medida interior Anchura: 270 mm

Medida interior Altura: 180 mm

Descripción técnica

Medida interior Altura	180 mm
Peso	2,75 kg
Volumen	18,4 l
Medida exterior longitud	410 mm
Medida exterior altura	205 mm
Medida interior Anchura	270 mm
Medida interior Longitud	380 mm
Medida exterior anchura	340 mm
Número de cierres	2
Carga máxima	12,4 kg
Clase de protección IP	IP 67
Características del maletín	resistente a los golpes
Características del maletín	apilable
Características del maletín	apto para llevar en avión
Tipo de producto	Sistema de transporte para herramientas