

Garant**VCGT 050102, Clase: HB7125-1**

Datos de pedido

Número de pedido	261358 HB7125-1
GTIN	4045197941329
Clase de artículo	211

Descripción técnica

Clase	HB7125-1
Avance f	0,03 - 0,2 mm/rev,
Material de corte	MD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 180 m/min
Radio angular	0,2 mm
Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,4 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VF
Código ISO plaquita de corte	VCGT 050102

Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado