

Garant
VCMT 070202, Clase: HB7125-1


Datos de pedido

Número de pedido	261360 HB7125-1
GTIN	4045197941343
Clase de artículo	211

Descripción

VCMT 070202 HB7125-1 Clase: HB7125-1
 Rompevirutas: VF
 Tolerancia: MF
 Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,4 mm
 Avance f : 0,03 - 0,2 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 180 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	VF
Aplicación principal	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 180 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,2 mm
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,4 mm

Material de corte	MD
Clase	HB7125-1
Avance f	0,03 - 0,2 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	VCMT 070202
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado