

**Autovolquete con grifo de descarga, Volumen de cubeta: 600l****Datos de pedido**

Número de pedido	919925 600
GTIN	4017976160603
Clase de artículo	96D

Descripción**Ejecución:**

Construcción soldada resistente de chapa de acero de 3 mm. Bastidor inferior con engarce integrado para horquilla de carretilla apiladora.

2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador) con cubiertas de poliamida.

Seguro contra caída por rodadura y bloqueo de basculación, cadena de eslabones como protección contra deslizamiento y volcado.

Leyenda:

Grifo de descarga con tamiz para la separación de líquidos y sólidos.

El proceso de orientación se produce automáticamente tras soltar el bloqueo.

Cable de tracción para activar el volcado desde el asiento de la carretilla apiladora.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Engarces de acceso medida C	90 mm
Mecanismo basculante	Cable de tracción
Seguro contra vuelcos	sí

Modelo grifo de descarga	Grifo de descarga con tamiz
Capacidad de carga	1500 kg
Distancia B entre engarces de acceso	582 mm
Altura canto descarga con ruedas	981 mm
Anchura	1141 mm
Altura	1070 mm
Medida interior de las entradas anchura	190 mm
Número de ruedas	4
Longitud	1294 mm
Engarces de acceso medida A	190 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo con engarces de acceso	2 sí
Engarces de acceso medida B	982 mm
Volumen de cubeta	600 l
Medida interior de las entradas altura	90 mm
Cable de tracción	sí
Ø rueda	200 mm
Material rueda	Poliamida
Peso	155 kg
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Color	azul brillante RAL 5007
Norma	EN 1757-3
Altura sin ruedas	837 mm
Tipo de producto	Recipiente basculante