

**Garant****SEET 1305 AGSR, HB7520, Tipo: ST900****Datos de pedido**

Número de pedido	213566 ST900
GTIN	4045197941008
Clase de artículo	21A

**Descripción****Ejecución:**

Grosor de plaquita aumentado para máximo arranque de viruta. Protección contra el desgaste por medio de revestimiento ultramoderno.

**Nota:**

Para la máxima calidad de superficie, utilizar junto con el n.º 213596 UNI.

Valores de aplicación para  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{pm\acute{a}x.} = 4$  mm.

Avance  $f_z$  por diente: 0,2 mm

**Descripción técnica**

Avance $f_z$ por diente	0,2 mm
Tipo	ST900
Serie	Softcut®
Código ISO plaquita de corte	SEET 1305 AGSR
Clase	HB7520
Material de corte	MD

Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	240 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	200 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	180 m/min	P
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		