



Herramienta de molear ECO universal, Tamaño del mango: 8 mm



Datos de pedido

Número de pedido	290035 8
GTIN	4030741290657
Clase de artículo	29I

Descripción

Ejecución:

Se puede utilizar de forma convencional.

Nota:

La altura de puntas se debe ajustar.

para el perfil de la moleta: RGE30° 1×GV30°

para \varnothing de moleta d_1 : 15 mm

para ancho de moleta b : 4 mm

para \varnothing de perforación de moleta d_2 : 4 mm

Intervalo de trabajo: 3 - 20 mm

Espiga corredera: 299911 2

Descripción técnica

Espiga corredera	299911 2
Anchura del mango	8 mm
Altura del mango	8 mm
para \varnothing de perforación de moleta d_2	4 mm
Intervalo de trabajo	3 - 20 mm
para ancho de moleta b	4 mm
para \varnothing de moleta d_1	15 mm
Sentido del corte	izquierda y derecha
para el perfil de la moleta	RAA 1×AA

para el perfil de la moleta	RBL 1×BR
para el perfil de la moleta	RBR 1×BL
para el perfil de la moleta	RGV30° 1×GE30°
para el perfil de la moleta	RGE30° 1×GV30°
Tipo de producto	Herramienta de moleteado