

**Plaquita de tronzar neutro, HBX25, Ancho de tronzado w: 2,2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273010 2,2
GTIN	4045197942319
Clase de artículo	22D

Descripción**Aplicación:**

Solo en combinación con la lama de tronzado n.º 273000.

Descripción técnica

Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,07 mm/rev,
Material de corte	MD
Ancho de tronzado w	2,2 mm
Recubrimiento	TiN
Condición de corte	continuo
Clase	HBX25
Número de cambios/cortes	1
Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	100 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	90 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	60 m/min	M
GG(G)	adecuado	80 m/min	K
continuo	adecuado		
seco	adecuado		