

## Garant

### Portapinzas de sujeción ER, Mini / delgado Forma ADB, SK 40 A = 70, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 16



#### Datos de pedido

Número de pedido	300649 16
GTIN	4045197944498
Clase de artículo	31A

#### Descripción

##### Ejecución:

Tuerca de apriete equilibrada con precisión **para HSC**. Paso ER11 perforado. Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

· **Estándar con perforación Balluffchip.**

##### Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico según DIN 6499.

##### Suministro:

Incluye minituerca ER High-Speed n.º 309650.

##### Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.º 308881 – 309434, llave de apriete ER n.º 309740.

Perno de apriete (PA) n.º 308600 – 308806. Llave de apriete de PA n.º 308820; 308830.

Estrategia de arranque de virutas: HSC

Gama de sujeción: 0,5 - 10 mm

Ø exterior D: 22 mm

Llave de apriete adecuada n.º 309740: 16

#### Descripción técnica

Llave de apriete adecuada n.º 309740	16
Gama de sujeción	0,5 - 10 mm
Para pinzas de sujeción ER	16 mm
Ø exterior D	22 mm

Longitud útil $L_N$	45 mm
Adaptador	SK 40 A = 70
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción