

**Garant****Soporte de torneado de apriete eco, izquierda, Tamaño de mango / placa: 25/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261103 25/16
GTIN	4045197945303
Clase de artículo	21U

**Descripción****Ejecución:**

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso. Con refrigeración de superficies libres.

**Nota:**

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 317900 – -319886.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: SVJBR/L 2525X16

Plaquita de corte adecuada: VB.. 1604..

Anchura de función L<sub>4</sub>: 32 mm

Longitud de la cabeza L<sub>1</sub>: 40 mm

Longitud total L: 111,5 mm

Juego tornillo para plaquita reversible: 269028 28

**Descripción técnica**

Tornillo para calzo	269013 1
Tamaño del mango	25 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	40 mm

Código ISO Soporte	SVJBR/L 2525X16
Longitud total L	111,5 mm
Tamaño de placa	16 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1604..
Juego tornillo para plaquita reversible	269023 3
Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Calzo	259033 5
Serie	Eco
Tipo de boca	izquierda
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15