



## Cuadrada-herramienta insertable, Tipo-Cuadrado de accionamiento: 2-3/4pul



### Datos de pedido

Número de pedido	657700 2-3/4
GTIN	4018754034499
Clase de artículo	63A

### Descripción

#### Ejecución:

Forjada en estampa; todas las herramientas con unión por encaje = mango rectangular con espiga de fijación elástica. De esta forma se garantiza un asiento firme y seguro de las herramientas insertables en la llave dinamométrica.

#### Herramienta insertable cuadrangular.

#### Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

#### Datos de aplicación:

#### Leyenda para dibujo y fórmula:

$l_1$  = longitud de la palanca sin herramienta insertable

$l_2$  = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica

$l_3$  = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica

$l_4$  = calibre de puntas de la herramienta insertable

L = longitud total de la herramienta

$T_1$  = par de giro a ajustar

$T_2$  = par de giro prescrito

#### Idóneo para:

Llave dinamométrica con asiento de 4 caras.

#### Nota:

Prestar atención al calibre de puntas de las herramientas insertables y comparar con el de la herramienta de ajuste (ver certificado de prueba/manual de instrucciones de la llave dinamométrica utilizada). ¡En caso de desviación realizar una corrección del calibre de puntas! Otras herramientas insertables con mango insertable de 4 caras de 22x28 mm disponibles a petición.

## Descripción técnica

Espiga de sujeción	14x18 mm
Anchura b	40 mm
Altura h	25 mm
Resistencia al esfuerzo continuado	650 Nm
Cuadrado de accionamiento	3/4 pul
Medida de referencia S	25 mm
Herramienta intercambiable	Herramienta insertable
Tipo de producto	Herramienta insertable cuadrangular