

Garant**Soporte de brochado de perfiles, métrico $\varnothing d = 8 \text{ mm}$, \varnothing de mango DS: MK2mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 293020 MK2 |
| GTIN | 4045197945921 |
| Clase de artículo | 29K |

Descripción**Idóneo para:**

Máquinas CNC y convencionales.

Partes opcionales:

Ayuda de posicionamiento (n.º 293000) y llave de espigas (n.º 293006).

Se pueden pedir lengüetas de expulsión para vástagos de Cono Morse con el n.º 293008 en los tamaños MK2, MK3 y MK4.

Nota:

- **Atención: utilizar siempre el \varnothing de empujador adecuado.**
- **Otras uniones de mango disponibles a petición.**

Descripción técnica

| | |
|--------------------------|-------|
| L | 38 mm |
| Longitud del mango L_s | 69 mm |
| Tipo de mango | CM2 |
| $\varnothing D$ | 33 mm |

| | |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Ø d | 8 mm |
| Tamaño del asiento | CM2 |
| Refrigeración interior | no |
| Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |

Accesorios

| | |
|------------------------------------------|-----------|
| Llave de espigas Para Ø de soporte 16 mm | 293006 16 |
| Llave de espigas Para Ø de soporte 5 mm | 293006 5 |
| Llave de espigas Para Ø de soporte 12 mm | 293006 12 |
| Llave de espigas Para Ø de soporte 8 mm | 293006 8 |