



Alicates regulables Alligator® atramentados, Longitud total: 300mm



Datos de pedido

Número de pedido	705500 300
GTIN	4003773034094
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Articulación empotrada (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones. Templado por inducción. Mordazas dentadas entalladas, autoenganchable a tubos y tuercas. Ajuste de muescas escalonado.

Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa.

Descripción técnica

Longitud total	300 mm
Abertura de sujeción para tubos	2.3/4 pul
Abertura de sujeción para hexágono	60 mm
Mango	revestido de plástico
Quality Dress	Alligator
Superficie	atramentado en negro
Norma	DIN ISO 8976
Material	Acero al cromo-vanadio
exento de chispas	no

Autoenganche	sí
Protección antienganche	sí
Tipo de producto	Llave para tubos y alicataje regulables