

HALDER**Elemento de sujeción de centrado con segmentos de sujeción, Tipo: 4****Datos de pedido**

Número de pedido	370017 4
GTIN	4030618238751
Clase de artículo	37K

Descripción**Ventaja:**

- **Autocentrado preciso con una precisión de $\pm 0,025$ mm.**
- **Mediante los elementos de sujeción se pueden centrar en unión positiva componentes con superficie bruta o mecanizada y desplazar hacia abajo en los puntos de apoyo.**
- **Recorrido de ajuste amplio con una altura de construcción reducida.**
- **Posibilidad de atornillado por arriba y por abajo.**

Aplicación:

Para centrar y sujetar componentes con taladro de asiento.

Material:

Cuerpo de base de acero de herramientas, templado, pavonado. Elementos de sujeción de acero inoxidable 1.4112, templado y rectificado.

Descripción técnica

h_4	6 mm
h_2	15,1 mm
$D_{m\acute{a}x}$	30,5 mm
Fuerza de sujeción	5 kN

D_{\min}	26,5 mm
$\varnothing d_4$	M6 mm
$d_3 f7$	20 mm
h_5	29,1 mm
Tipo de producto	Sistema de sujeción de dispositivos