



## Elemento de sujeción de centrado con segmentos de sujeción, Tipo: 7



### Datos de pedido

Número de pedido	370017 7
GTIN	4030618238782
Clase de artículo	37K

### Descripción

#### Ventaja:

- Autocentrado preciso con una precisión de  $\pm 0,025$  mm.
- Mediante los elementos de sujeción se pueden centrar en unión positiva componentes con superficie bruta o mecanizada y desplazar hacia abajo en los puntos de apoyo.
- Recorrido de ajuste amplio con una altura de construcción reducida.
- Posibilidad de atornillado por arriba y por abajo.

#### Aplicación:

Para centrar y sujetar componentes con taladro de asiento.

#### Material:

Cuerpo de base de acero de herramientas, templado, pavonado. Elementos de sujeción de acero inoxidable 1.4112, templado y rectificado.

### Descripción técnica

$D_{\min}$	46,5 mm
Fuerza de sujeción	6,5 kN
$h_2$	18,1 mm
$D_{\max}$	54,5 mm

$h_4$	7,5 mm
$\varnothing d_4$	M8 mm
$d_3 f7$	30 mm
$h_5$	39 mm
Tipo de producto	Sistema de sujeción de dispositivos