



## Alicate regulable Alligator® cromado, con cubiertas en los mangos, Longitud total: 300mm



### Datos de pedido

Número de pedido	705700 300
GTIN	4003773042389
Clase de artículo	73F

### Descripción

#### Ejecución:

**Articulación empotrada** (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones. Templado por inducción. Mordazas dentadas entalladas, autoenganchable a tubos y tuercas. Ajuste de muescas escalonado.

Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.

#### Norma:

**DIN ISO 8976**

#### Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa.

### Descripción técnica

Longitud total	300 mm
Abertura de sujeción para tubos	2.3/4 pul
Abertura de sujeción para hexágono	60 mm
Mango	Funda de varios componentes
Quality Dress	Alligator
Superficie	cromado
Norma	DIN ISO 8976
Material	Acero al cromo-vanadio
exento de chispas	no

Autoenganche	sí
Protección antienganche	sí
Tipo de producto	Llave para tubos y alicata regulables