

HALDER**Elemento de sujeción de centrado con bolas de sujeción, Tipo: 10****Datos de pedido**

Número de pedido	370018 10
GTIN	4030618238980
Clase de artículo	37K

Descripción**Ventaja:**

- **Autocentrado preciso con una precisión de $\pm 0,025$ mm.**
- **Mediante los elementos de sujeción se pueden centrar en unión positiva componentes con superficie bruta o mecanizada y desplazar hacia abajo en los puntos de apoyo.**
- **Recorrido de ajuste amplio con una altura de construcción reducida.**
- **Posibilidad de atornillado por arriba y por abajo.**

Aplicación:

Para centrar y sujetar componentes con taladro de asiento.

Material:

Cuerpo de base de acero de herramientas, templado, pavonado. Elementos de sujeción de acero inoxidable 1.4112, templado y rectificado.

D_{\min} : 86,5 mm

D_{\max} : 102,5 mm

d_3 f7: 60 mm

$\varnothing d_4$: M16 mm

h_2 : 28,3 mm

h_4 : 10 mm

Descripción técnica

h_4	10 mm
D_{\min}	86,5 mm
h_2	28,3 mm
Fuerza de sujeción	10 kN
$\varnothing d_4$	M16 mm
D_{\max}	102,5 mm
$d_3 f7$	60 mm
h_5	73 mm
Tipo de producto	Sistema de sujeción de dispositivos