



Alicates regulables con ajuste preciso de muescas, negro, Longitud total: 180 mm



Datos de pedido

Número de pedido	706000 180
GTIN	4045197439536
Clase de artículo	71B

Descripción

Ejecución:

Articulación empotrada (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones.

Possibilidad de ajuste preciso enclavable aplicando presión en el botón de resorte. Mordazas dentadas, entalladas, autoenganchables. Superficie fosfatada de manganeso, mordazas pulidas. Brazos configurados ergonómicamente, con revestimiento de plástico antideslizante.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa.

Abertura de sujeción para hexágono: 28 mm

Abertura de sujeción para tubos: 1 pul

Número de enclavamientos ajuste preciso: 10

Descripción técnica

Número de enclavamientos ajuste preciso	10
Longitud total	180 mm
Abertura de sujeción para tubos	1 pul
Abertura de sujeción para hexágono	28 mm
Superficie	fosfatado de manganeso, mordazas pulidas
Norma	DIN ISO 8976

Versión mordaza	mordazas dentadas, entalladas
Mango	Revestimiento de plástico antideslizante
Material	Acero al cromo vanadio, forjado en estampa
exento de chispas	no
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos	sí
Autoenganche	sí
Protección antienganche	sí