

**Garant**
**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 16/07mm**


## Datos de pedido

Número de pedido	261354 16/07
GTIN	4045197948069
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	36 mm
Anchura de cuello L <sub>4</sub>	12,9 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	19,5 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	11 mm
Longitud total L	150 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	15 mm
Tamaño de placa	7 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Código ISO Soporte	A16M SV95CR/L07
Profundidad útil T	5 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200