

Garant
CNMM 120416, Clase: HB7035-1


Datos de pedido

Número de pedido	250455 HB7035-1
GTIN	4045197948427
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMM 120416 HB7035-1 Clase: HB7035-1
 Rompevirutas: SR
 Profundidad de corte a_p : 2 - 10 mm
 Avance f : 0,4 - 1,2 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 90 - 260 m/min

Descripción técnica

Material de corte	MD
Profundidad de corte a_p	2 - 10 mm
Avance f	0,4 - 1,2 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 260 m/min
Radio angular	1,6 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	P

Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SR
Clase	HB7035-1
Código ISO plaquita de corte	CNMM 120416
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado