


**Garant**
**SCMT 120408, Clase: HB7035-1**


## Datos de pedido

Número de pedido	260750 HB7035-1
GTIN	4045197948519
Clase de artículo	21G

## Descripción

SCMT 120408 HB7035-1 Radio angular: 0,8 mm  
 Clase: HB7035-1  
 Rompevirutas: SS  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 350 m/min

## Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 350 m/min
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Avance $f$	0,05 - 0,2 mm/rev,
Aplicación principal	P
Clase	HB7035-1

Rompevirutas	SS
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	SCMT 120408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado