

Garant**DNMG 150608 Wiper, Clase: HB7020****Datos de pedido**

Número de pedido	250661 HB7020
GTIN	4045197948588
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Rompevirutas	WSS
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 400 m/min
Clase	HB7020
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Material de corte	MD
Avance f	0,15 - 0,35 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608

Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado