

**KANON****Micro-útiles dinamométricas de comprobación y de trabajo, Par máximo: 60cNm****Datos de pedido**

Número de pedido	658800 60
GTIN	4582126965457
Clase de artículo	66F

**Descripción****Ejecución:**

Instrumento de medición preciso para pares mínimos. Escala fácilmente legible con indicador de seguimiento en la cara superior y escala adicional dispuesta lateralmente en la carcasa. **Con mandril de amarre de acero de 3 garras.**

**Aplicación:**

Para la medición de pares mínimos (resistencias a la torsión o al rozamiento) o para el apriete controlado de tornillos.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Nota:**

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

**Descripción técnica**

Alcance de sujeción	1 - 8,5 mm
Ø	63 mm
Peso	600 g
Par máximo	60 cNm
Intervalo de par	5 - 60 cNm
Intervalo de par	50 - 600 mNm
Señalización de disparo	óptico

Forma de conexión	Conos de sujeción de 3 mordazas
Respuesta	de indicación
Norma	DIN EN ISO 6789
Graduación de la escala 1 marca de graduación =	1 cNm
Ajuste del valor de disparo	Indicador de seguimiento
Procedimiento de medición	Par de giro
Serie	SGK
Display	analógico
Posibilidad de regulación valor de disparo	no ajustable
Longitud total L	132 mm
Lectura conmutable	Nm
Calibración	O3
Dirección de apriete	Apriete a derecha y a izquierda
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Precisión de medición par de giro	±3 %
Datos protocolables	no
Técnica de medición	mecánico
Tipo de producto	Llave dinamométrica

## Servicios

Calibración Llave dinamométrica por ambos lados Par máximo 400/2 Nm

020030 400/2