

Garant**WNMG 080408 Wiper, Clase: HB7020****Datos de pedido**

Número de pedido	251965 HB7020
GTIN	4045197948656
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Clase	HB7020
Rompevirutas	WSS
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 400 m/min
Avance f	0,15 - 0,35 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080408
Número de cambios/cortes	6

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado