

HOLEX®**Mordazas Grip angulares****Datos de pedido**

Número de pedido	708380
GTIN	4045197895882
Clase de artículo	76B

Descripción**Ejecución:**

Mordazas delgadas y largas, acodadas 70°. Dentadas en el lado interior; en el extremo de mordaza posterior hay una zona sin dentado para estrangular tubos flexibles. La forma especial de la cabeza impide que los brazos de las pinzas en estado de sujeción obstruyan la zona de trabajo.

Aplicación:

Para sujetar y agarrar en zonas inaccesibles y particularmente estrechas, de manera que los brazos de las pinzas no obstaculizan la zona de trabajo.

Material:

Mordazas de acero de calidad bonificado.

Altura de la cabeza: 120 mm

Longitud de mordazas (zona dentada): 60 mm

Longitud total: 185 mm

Abertura de sujeción: 60 mm

Descripción técnica

Altura de la cabeza	120 mm
Longitud de mordazas (zona dentada)	60 mm
Abertura de sujeción	60 mm
Longitud total	185 mm

