

Garant**CNMG 120412 Wiper, Clase: HB7020****Datos de pedido**

Número de pedido	250159 HB7020
GTIN	4045197948724
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	1,2 mm
Material de corte	MD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Rompevirutas	WSM
Avance f	0,3 - 0,45 mm/rev,
Clase	HB7020
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120412

Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado