

Garant**CCMT 060202 Wiper, Clase: HB7020****Datos de pedido**

Número de pedido	260051 HB7020
GTIN	4045197948809
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,2 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1 mm
Avance f	0,15 - 0,3 mm/rev,
Rompevirutas	WSS
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 400 m/min
Clase	HB7020
Material de corte	MD
Aplicación principal	P
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060202

Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado