

**Garant****CCMT 060208 Wiper, Clase: HB7020****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 260145 HB7020 |
| GTIN              | 4045197948854 |
| Clase de artículo | 21G           |

**Descripción técnica**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Aplicación principal                          | P                        |
| Asignación fino/desbaste                      | Desbastado               |
| Rompevirutas                                  | WSM                      |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 120 - 350 m/min          |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,4 - 2 mm               |
| Material de corte                             | MD                       |
| Condición de corte                            | ligeramente interrumpido |
| Clase   | HB7020                   |
| Radio angular                                 | 0,8 mm                   |
| Avance f                                      | 0,15 - 0,3 mm/rev,       |
| Código ISO plaquita de corte                  | CCMT 060208              |

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Número de cambios/cortes | 2                               |
| Tolerancia               | M                               |
| Tipo de producto         | Plaquita de corte para torneado |