

Garant**CCMT 09T308 Wiper, Clase: HB7020****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 260153 HB7020 |
| GTIN | 4045197948878 |
| Clase de artículo | 21G |

Descripción técnica

| | |
|---|--------------------------|
| Profundidad de corte a_p | 0,4 - 2 mm |
| Avance f | 0,15 - 0,3 mm/rev, |
| Asignación fino/desbaste | Desbastado |
| Condición de corte | ligeramente interrumpido |
| Aplicación principal | P |
| Clase | HB7020 |
| Material de corte | MD |
| Rompevirutas | WSM |
| Radio angular | 0,8 mm |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 120 - 350 m/min |
| Código ISO plaquita de corte | CCMT 09T308 |

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Número de cambios/cortes | 2 |
| Tolerancia | M |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |