

Garant**CCMT 060204 Wiper, Clase: HB7020****Datos de pedido**

Número de pedido	260143 HB7020
GTIN	4045197948847
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Avance f	0,15 - 0,3 mm/rev,
Clase	HB7020
Profundidad de corte a_p	0,4 - 2 mm
Rompevirutas	WSM
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Aplicación principal	P
Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060204

Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado