

**Garant****DNMG 150404, Clase: HB7020**

## Datos de pedido

Número de pedido	250670 HB7020
GTIN	4045197948915
Clase de artículo	21G

## Descripción

DNMG 150404 HB7020 Clase: HB7020  
Rompevirutas: SS  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 150 - 400 m/min

## Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 2 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Clase	HB7020
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/rev,
Material de corte	MD
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	150 - 400 m/min

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SS
Aplicación principal	P
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150404
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado