

**Garant**
**DNMG 150404, Clase: HB7020**


### Datos de pedido

Número de pedido	250767 HB7020
GTIN	4045197949080
Clase de artículo	21G

### Descripción

DNMG 150404 HB7020 Clase: HB7020  
 Rompevirutas: SM  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
 Avance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 350 m/min

### Descripción técnica

Aplicación principal	P
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 350 m/min
Clase	HB7020
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 5 mm

Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SM
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150404
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado