

**Garant****DNMG 150412, Clase: HB7035-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	250769 HB7035-1
GTIN	4045197949165
Clase de artículo	21G

## Descripción

DNMG 150412 HB7035-1 Clase: HB7035-1  
Rompevirutas: SM  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Avance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 100 - 320 m/min

## Descripción técnica

Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Clase	HB7035-1
Avance $f$	0,2 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Radio angular	1,2 mm

Rompevirutas	SM
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 320 m/min
Aplicación principal	P
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150412
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado