

Garant
DNMG 150412, Clase: HB7020


Datos de pedido

Número de pedido	250769 HB7020
GTIN	4045197949158
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 150412 HB7020 Clase: HB7020
 Rompevirutas: SM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mm
 Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 350 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Material de corte	MD
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,

Radio angular	1,2 mm
Clase	HB7020
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Rompevirutas	SM
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150412
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado