

Garant**DNMG 150404, Clase: HB7035-1**

Datos de pedido

Número de pedido	250767 HB7035-1
GTIN	4045197949097
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 150404 HB7035-1 Clase: HB7035-1
Rompevirutas: SM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mm
Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 320 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7035-1
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SM
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Aplicación principal	P
Material de corte	MD

Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 320 m/min
Radio angular	0,4 mm
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150404
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado