

**Garant**

Fresa para planear de alto rendimiento GARANT Softcut® 45°, con perforación, Ø D / cantidad de filos Z: 63/6mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	213555 63/6
GTIN	4045197953490
Clase de artículo	210

**Descripción****Ejecución:**

Gran cantidad de cortes para una productividad máxima. Ataque positivo para un corte suave y bajo consumo de potencia. Gran suavidad de marcha gracias a la geometría individual de la herramienta.

**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 3,0** con varilla n.º **674252 15IP**.

**Descripción técnica**

Ø exterior máximo $D_{m\acute{a}x}$	75 mm
Ø de perforación de asiento	22 mm
Longitud total $L_{tot}$	40 mm
Ø de corte $D_c$	63 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Plaquita de corte adecuada	SE.T1305

Plaquita de corte adecuada	XEEW1305
Número de filos Z	6
Serie	Softcut®
Ejecuciones de mangos	con perforación
Ángulo de ajuste $\kappa$	45 grados
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de planear

## Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,0 Nm	211750 3,0