

Garant**Fresa de avance elevado Hi5, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 42/3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	213110 42/3
GTIN	4045197953971
Clase de artículo	210

Descripción**Descripción:**

Fresa de avance elevado de alta potencia y de corte suave.

Con una suavidad de marcha especial gracias a un paso de dientes irregular.

También se puede utilizar para semiacabados.

Eficiencia de costes gracias a la plaquita de 5 filos.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** con varilla n.º **674252 tam. 20IP**.

Descripción técnica

Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	2,2 mm
Número de filos Z	3
Longitud total L_{tot}	50 mm
Ø D_3	22,7 mm
Plaquita de corte adecuada	POMX 10T5..
Ø de corte D_c	42 mm

Ø de perforación de asiento	16 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Serie	Hi5
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Ejecuciones de mangos	con taladro
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de planear

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,7 Nm	211750 5,7
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP