

Garant**Mandrino de tallar roscas de cambio rápido, BT 40, Gama de corte de roscas: M6-20****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 334663 M6-20 |
| GTIN | 4045197954428 |
| Clase de artículo | 31M |

Descripción**Ejecución:**

- **Modo de construcción corto, con compensación de longitud elástica sobre compresión y tracción.**
- **Presión de corte inicial regulable para materiales y machos de roscar diferentes.**

Aplicación:

- **Fabricación de roscas calibradas.**
- **Utilizables para roscas a derecha y a izquierda.**
- **Para máquinas CN y centros de mecanizado.**

Partes opcionales:

En cuanto a insertos de cambio rápido, ver n.º 335420 – 335660.

Tirante (AB) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Nota:

- **Conos roscadores de cambio rápido en otros modelos de mango tamaño M14 – M33 suministrables a petición.**
- **Cono roscador de cambio rápido no adecuado para refrigeración interior.**

Norma asiento: ISO 7388-2

Compensación de longitud compresión: 12,5 mm

Compensación de longitud tracción: 12,5 mm

Ø exterior D: 55 mm

Ø interior D_i: 31 mm

Longitud de voladizo medida A: 93 mm

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Longitud de voladizo medida A | 93 mm |
| Ø interior D ₁ | 31 mm |
| Gama de corte de roscas | M6 - M20 |
| Compensación de longitud compresión | 12,5 mm |
| Ø exterior D | 55 mm |
| Compensación de longitud tracción | 12,5 mm |
| Adaptador | BT 40 |
| Norma asiento | JIS B6339 |
| Norma asiento | ISO 7388-2 |
| Tipo de producto | Mandrilos para tallar roscas |