

Garant**Mandrino de tallar roscas de cambio rápido, BT 40, Gama de corte de roscas: M3-12****Datos de pedido**

Número de pedido	334663 M3-12
GTIN	4045197954411
Clase de artículo	31M

Descripción**Ejecución:**

- **Modo de construcción corto, con compensación de longitud elástica sobre compresión y tracción.**
- **Presión de corte inicial regulable para materiales y machos de roscar diferentes.**

Aplicación:

- **Fabricación de roscas calibradas.**
- **Utilizables para roscas a derecha y a izquierda.**
- **Para máquinas CN y centros de mecanizado.**

Partes opcionales:

En cuanto a insertos de cambio rápido, ver n.º 335420 – 335660.

Tirante (AB) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Nota:

- **Conos roscadores de cambio rápido en otros modelos de mango tamaño M14 – M33 suministrables a petición.**
- **Cono roscador de cambio rápido no adecuado para refrigeración interior.**

Norma asiento: ISO 7388-2

Compensación de longitud compresión: 7,5 mm

Compensación de longitud tracción: 7,5 mm

Ø exterior D: 38 mm

Ø interior D₁: 19 mm

Longitud de voladizo medida A: 68 mm

Descripción técnica

Ø exterior D	38 mm
Ø interior D ₁	19 mm
Compensación de longitud compresión	7,5 mm
Longitud de voladizo medida A	68 mm
Compensación de longitud tracción	7,5 mm
Gama de corte de roscas	M3 – M12
Adaptador	BT 40
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	ISO 7388-2
Tipo de producto	Mandrilos para tallar roscas