

HOLEX**Mandrino de cambio rápido con rosca, Ø mango 32 mm, Gama de corte de roscas: M14-33****Datos de pedido**

Número de pedido	334628 M14-33
GTIN	4045197954435
Clase de artículo	32P

Descripción**Ejecución:**

- **Modo de construcción corto, con compensación de longitud elástica sobre compresión y tracción.**
- **Presión de corte inicial regulable para materiales y machos de roscar diferentes.**

Mango cilíndrico según DIN 1835 – forma B y E.

Aplicación:

- **Fabricación de roscas calibradas.**
- **Utilizables para roscas a derecha y a izquierda.**
- **Para máquinas CN y centros de mecanizado.**

Partes opcionales:

En cuanto a insertos de cambio rápido, ver n.º 335420 – 335660.

Nota:

- **Conos roscadores de cambio rápido en otros modelos de mango tamaño M14 – M33 suministrables a petición.**
- **Cono roscador de cambio rápido no adecuado para refrigeración interior.**

Compensación de longitud compresión: 20 mm

Compensación de longitud tracción: 20 mm

Ø exterior D: 78 mm

Ø interior D₁: 48 mm

Longitud de voladizo medida A: 132,5 mm

Descripción técnica

Compensación de longitud tracción	20 mm
Ø exterior D	78 mm
Compensación de longitud compresión	20 mm
Ø interior D ₁	48 mm
Longitud de voladizo medida A	132,5 mm
Adaptador	Ø mango 32 mm
Tipo de producto	Mandrinos para tallar roscas