

Garant
Soporte de torneado de apriete eco corto, derecha, Tamaño de mango / placa: 25/12mm

Datos de pedido

Número de pedido	250004 25/12
GTIN	4045197926937
Clase de artículo	21U

Descripción
Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una productividad mayor, vida útil más prolongada y seguridad de proceso superior.

Con refrigeración de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: DCLNR/L 2525X12

Plaquita de corte adecuada: CN.. 1204..

Anchura de función L₄: 32 mm

Longitud de la cabeza L₁: 34 mm

Longitud total L: 104,5 mm

Calzo: 259033 2

Descripción técnica

Tamaño del mango	25 mm
Calzo	259033 2
Tamaño de placa	12 mm

Longitud total L	104,5 mm
Tornillo para calzo	259027 2
Anchura de función L ₄	32 mm
Código ISO Soporte	DCLNR/L 2525X12
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Longitud de la cabeza L ₁	34 mm
Brida, tornillo, resorte	259036 8
Serie	Eco
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete